


LINEA LIGHT

5925YGI075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ●
Atriție	● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Linea light
Tip de carcasă	Rola pivotantă cu Frână de roată
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	70 kg
Capacitate de încărcare statică	140 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	75,5 mm
Lățime totală	55 mm
Greutate totală	0,17 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic, conductiv electric
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	75 mm
Benză de rulare	15 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A

FURCA

Material	Poliamidă
Formă Furcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Offset	23 mm
Raza de pivotare	81 mm
Interferență pivotantă	162 mm
Diametru cupolă	30 mm

RACORD

Tip ajustare	Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub	10 mm

Designer
DeutscherPremiul
InterzumPremiul pentru
Design IF

LINEA LIGHT



5925YGI075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE



Designer
Deutscher



Premiul
Interzum



Premiul pentru
Design IF