

DURATECH

TOP 080X70-Ø20 HL76

EAN 4031582322576

Номер на поръчката 00804172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, тежък
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	80 mm
Ширина на Резба	70 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	76 mm
Ширина на тялото	70 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D
Тип лагер	6204ZV

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ○ ○ ○

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	700 kg
Товароносимост при 6 км/ч	560 kg
Статичен Товароносимост	1400 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0,446 kg

DURATECH

TOP 080X70-Ø20 HL76

EAN 4031582322576

Номер на поръчката 00804172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

