

PURETECH AIR

DPR200X50-Ø20 2PR BLACK

EAN 4031582371024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Tôle d'acier
	souple
Bandage	Pneumatique, profil de ligne
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	58 mm
Dureté du Bandage (A)	55 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech air
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Statique Capacité de charge	150 kg
Poids global	0,8 kg

PURETECH AIR

DPR200X50-Ø20 2PR BLACK

EAN 4031582371024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

