

LINEA

5940UAP150P52

EAN 4031582408935



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	110 kg
Statický Nosnost	220 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	170 mm
Celková šířka	89 mm
Celková hmotnost	1,1 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrům
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	22 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Offset	52 mm
Radius otočení	133 mm
Otočné rušení	218 mm
Průměr otočné kamery	56 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková dlaha, rozestup mezi Díra na šroub šroubů USA
Délka dlahy	90 mm
Šířka desky	75 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	72 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	76 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	44,5 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	52 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

Návrhář klub
DeutscherOcenění
Interzum
AwardOcenění IF
Design
Award

TECHNICKÉ VÝKRESY

