INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SUPRATECH

PJR 125x32-Ø12

EAN 4031582320534



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulements rouleaux
Couleur de la roue	Gris argenté (RAL7001)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	34,9 mm
Largeur du corps de roue	32 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Supratech
Type	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,24 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


SUPRATECH

PJR 125x32-Ø12

EAN 4031582320534

Numéro de commande 00030821

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH