

# NOVATECH

RK.ETP075x50-Ø47x12

EAN 4031582369496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Corps de roue	Non défini
Bandage	Polypropylène, souple
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	50 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Diamètre du roulement à billes	47 mm
Largeur du roulement à billes	12 mm

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	500 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1000 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,55 kg

# NOVATECH

RK.ETP075x50-Ø47x12

EAN 4031582369496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

