

LEVINA

5377PJP150P30-13 7001/3000

EAN 4031582363852

Número de encomenda 00036691



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●●○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Levina
Tipo	Rodízio giratório com travão total
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	100 kg
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	190 mm
Largura geral	59 mm
Peso geral	0,685 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha termoplástica
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Cinzeno prateado (RAL7001)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	150 mm
Largura do Piso	32 mm
Largura do corpo	32 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

SUPORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Estreito
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Cor	Cinzeno prateado (RAL7001)
Offset	38 mm
Raio giratório	120 mm
Interferência giratória	240 mm
Diâmetro do dome	59 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo da rosca
Diâmetro do furo	13 mm



Prémio de Design universal



Clube Design Deutscher

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

LEVINA

5377PJP150P30-13 7001/3000


EAN 4031582363852

Número de encomenda 00036691



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS



Prémio de
Design universal



Clube
Design
Deutscher