

# AGILA

2470PIO150P30-11

EAN 4031582361162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Krāvnese pie 3 km/h	80 kg
Statiskā krāvnese	160 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	185 mm
Kopējais svars	0,764 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gūltnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	150 mm
Protektora platums	32 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacikstes
Ofsets	45 mm
Pagrieziena rādiuss	120 mm
Grozāms savienojums	240 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	11 mm
Ieteikums	Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm.

# AGILA

2470PIO150P30-11

EAN 4031582361162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

