ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●●○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Maxtech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	100 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0.4 kg

КОЛЕЛО

Tread hardness	мек
Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Полиуретан, пенообразен
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Черно
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	30 mm
Диаметър на отворите Ос	8 mm
Дължина на центъра	60 mm
Ширина на тялото	30 mm
Твърдост на Резба (A)	70 Бръснач A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633

Номер на поръчката 00005569

Чертежи на продукта



© Copyright 2026 TENTE International GmbH