

LEVINA

5377PJP150P30-13 7001/3000

EAN 4031582363852

Objednáací číslo 00036691



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●●●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu | Levina |
| Typ | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 100 kg |
| Statická Nosnost | 200 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C |
| Celková výška | 190 mm |
| Stavební výška | 59 mm |
| Celková hmotnost | 0,685 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu | Polyprpylen |
| Materiál běhounu | Termoplastická pryž |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva Kola | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrem |
| Průměr | 150 mm |
| Šířka Běhoun | 32 mm |
| Šířka středu kola | 32 mm |
| Tvrdość Běhoun (A) | 87 Obuv A |

UCHYCNÍ

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Materiál | Polyamid |
| Tvar Vidlice | Úzké |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva vidlice | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Vyosení | 38 mm |
| Poloměr otáčení | 120 mm |
| Průměr otáčení | 240 mm |
| Poloměr otáčení | 59 mm |

MONTÁŽ

| | |
|------------------------|---------------|
| Typ uchycení | Díra na šroub |
| Průměr otvoru uchycení | 13 mm |

Ocenění za
univerzální
DesignNávrhář klub
Deutscher

LEVINA

5377PJP150P30-13 7001/3000

EAN 4031582363852
Objednáací číslo 00036691



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění za
univerzální
Design



Návrhář klub
Deutscher