

DURATECH HEAT

W00075X25-Ø8 HL31

EAN 4031582367362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●●

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Duratech heat

Korpusa tips Ritenis

Standarta EN12530 - Ierīču atbalsta riteni

Kravnesība pie 3 km/h 75 kg

Statiskā kravnesība 150 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -40 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 200 °C

RITENIS

Korpusa materiāls Termoplastiska sintētika, karstumizturīgs

Protektora materiāls Identisks ar riteņa korpusu

Gūtnis Cuscinetto piano

Izplešanās armatūra Bez vītņu aizsarga

Diametrs 75 mm

Protektora platums 25 mm

Ass atveres diametrs 8 mm

Rumbas garums 31 mm

DURATECH HEAT

W00075X25-Ø8 HL31

EAN 4031582367362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

