

## ALPHA

3477UER100P62

EAN 4031582050752



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ● ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Название продукта                     | Alpha                                        |
| Тип                                   | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз  |
| Стандартный                           | EN12532 - Транспортировочное<br>оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч           | 160 kg                                       |
| Электропроводящий                     | Нет                                          |
| Нержавеющая сталь                     | Нет                                          |
| Грузоподъемность статическая          | 320 kg                                       |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -20 °C                                       |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 80 °C                                        |
| Общая высота                          | 128 mm                                       |
| Общая ширина                          | 75 mm                                        |
| Общий вес                             | 0,98 kg                                      |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал корпуса      | Стальной лист, тяжелый  |
| Форма Вилы            | Широкая                 |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом       |
| Цвет                  | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение)      | 41 mm                   |
| Радиус поворота       | 123 mm                  |
| Поворотное соединение | 246 mm                  |
| Диаметр купола        | 75 mm                   |

## КОЛЕСО

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Tread hardness          | мягкий                                        |
| Материал корпуса        | Полиамид                                      |
| Материал протектора     | Эластичные шины, черные,<br>вулканизированные |
| Подшипник               | Роликовый (Игольчатый)<br>подшипник           |
| Ось                     | Винт с гайкой                                 |
| Цвет Колесо             | Серебристо-серый (RAL7001)                    |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                             |
| Диаметр                 | 100 mm                                        |
| Ширина Протектор        | 34 mm                                         |
| Ширина тела             | 34 mm                                         |
| Твердость Протектор (A) | 63 Береговая A                                |

## ФИТИНГ

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                                 | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                              | 105 mm                 |
| Ширина пластины                             | 80 mm                  |
| Длина отверстия пластины<br>(минимальная)   | 77 mm                  |
| Длина отверстия пластины<br>(максимальная)  | 60 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(минимальная)  | 77 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(максимальная) | 80 mm                  |
| Диаметр отверстия пластины                  | 9 mm                   |

# ALPHA

3477UER100P62



EAN 4031582050752

Номер заказа 00002150  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

