

LUMINA

A523Y0I050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стойкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Lumina
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність	✓
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	61 mm
Загальна ширина	55 mm
Загальна вага	0,093 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Протектор	8 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліпропілен
Вила Форма	Корпус подвійного КолесоКронштейнкуполом
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Радіус повороту	51 mm
Поворотне з'єднання	102 mm
Діаметр ковпачка	45 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем
Діаметр Стрижень	11 mm

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

LUMINA

A523Y0I050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

