TERMÉKINFORMÁCIÓK

ELASTECH

SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Tread hardness	puha
Felépítmény anyaga	Acéllemez, nehéz
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Szürke / nem jelölt
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	60 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (A)	68 Shore A

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●○○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●●●
Kopás	●●●○○
Korrozióálló képesség	●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Elastech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	600 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	500 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1000 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	3,48 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217

Rendelési szám 00830559

Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217

Rendelési szám 00836559

