

DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ○ ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ●

Устойчивость к коррозии ● ● ● ● ●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech heat
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	100 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Да
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	280 °C
Общий вес	0,21 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Пластик термореактивный, термостойкий
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Втулка сухого подшипника
Цвет Колесо	черный
Диаметр	80 mm
Ширина Протектор	35 mm
Диаметр отверстия Ось	8 mm
Длина хаба	45,5 mm
Ширина тела	35 mm
Твердость Протектор (D)	90 Береговая D

DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695

Номер заказа 00035369
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

