

# PURETECH

FVP 200X75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 휠

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 차체 재질      | 캐스팅               |
| 트레드 재질     | 단단한 고무 검은색        |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링          |
| 휠 색상       | 제트 블랙(유사 RAL9005) |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함          |
| 직경         | 200 mm            |
| 트레드 폭      | 75 mm             |
| 차축 홀 직경    | 20 mm             |
| 허브 길이      | 90 mm             |
| 차체 너비      | 75 mm             |
| 트레드의 경도(A) | 67 육상 A           |

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ○ ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ● |
| 감원     | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 제품명            | Puretech          |
| 표준             | EN12533 - 고하중 캐스터 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 600 kg            |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 500 kg            |
| 적재 용량 정적       | 1000 kg           |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C            |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C             |
| 전체 체중          | 5.911 kg          |

# PURETECH

FVP 200X75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

