


# ALPHA STAINLESS

8477UFD100P62

EAN 4031582346961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ● ● |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nom del producte           | Alpha stainless                 |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 160 kg                          |
| Conducció elèctrica        | No                              |
| Inoxidable                 | Sí                              |
| Tracidad de carga estàtica | 320 kg                          |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                          |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C                           |
| Alçada total               | 128 mm                          |
| Àmplia general             | 75 mm                           |
| Pes total                  | 0,98 kg                         |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material d'habitatge | Inoxidable, pesat   |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Color                | Inoxidable          |
| Desplaçament         | 41 mm               |
| Scio de giro         | 123 mm              |
| Sterferencia de giro | 246 mm              |
| Dome Dictel          | 75 mm               |

## RODA

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tread hardness                      | suau                                      |
| Material corporal                   | Poliamida                                 |
| Material de la banda de rodadura    | pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat |
| El Bearing                          | Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable  |
| Eix                                 | Estirada de nou                           |
| Roda de color                       | Verd de plata (RAL7001)                   |
| Diametralització                    | 100 mm                                    |
| Banda de rodadura ample             | 34 mm                                     |
| Corporació ample                    | 34 mm                                     |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 63 Shore A                                |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 105 mm            |
| Placa ampla                           | 85 mm             |
| Longitud del forat de placa (Mínimum) | 77 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 60 mm             |
| Amplària del forat de placa (Mínimum) | 77 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 80 mm             |
| Placa de diàmetre                     | 9 mm              |

# ALPHA STAINLESS

8477UFD100P62

EAN 4031582346961

Número de comanda 00034798  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

8477U00100P62-neu

