INFORMACIJE O PROIZVODU

MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●●○
Ishrana	●●●○○
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Maxtech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	75 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	150 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	0.4 kg

TOCAK

Tread hardness	mekan
Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Poliuretanski, penasti
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Crna
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	175 mm
Širina omotac	30 mm
dimenzija rupa osovina	8 mm
duzina glavcine	60 mm
Širina tela	30 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	70 Šešelj A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619

Broj porudžbine 00005567

Crteži proizvoda



© Copyright 2026 TENTE International GmbH