

LEVINA STAINLESS

5380UAC150P30-11

EAN 4031582364095



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Levina stainless
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	Sí
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	190 mm
Peso total	0.71 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Delgado
Rodamiento giratorio	Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable
Desplazamiento	38 mm
Radio de giro	113 mm
Interferencia de giro	226 mm

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	150 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	40 Shore D

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno	11 mm

Premio al
Diseño
UniversalClub
Diseñador
Deutscher

LEVINA STAINLESS

5380UAC150P30-11

EAN 4031582364095



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

