INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# LINEA

5941UAC125P51 RAL9002

EAN 4031582353242

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●● |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Linea |
| Type | Roulette pivotante à blocage directionnel |
| Norme | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h | 130 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Oui |
| Capacité de charge statique | 260 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 148 mm |
| Largeur totale | 82 mm |

## CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Polyamide |
| Forme de la chape | Roulette jumelée |
| Pivot | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la chape | Blanc gris (RAL9002) |
| Déport | 40 mm |
| Rayon d'encombrement | 129 mm |
| Diamètre d'encombrement | 258 mm |
| Diamètre du dôme | 52 mm |

## ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Polyamide |
| Bandage | Polyuréthane, injecté |
| Roulement | Roulement à billes de précision, inoxydable |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 20 mm |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |

## FIXATION

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine | 95 mm |
| Largeur de la platine | 70 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 50 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA

5941UAC125P51 RAL9002

EAN 4031582353242

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Dessins du produit



Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH