PRODUCTINFORMATIE

ALPHA STAINLESS

8478UFX100P62

EAN 4031582339390



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●○
Bewegingsgeluid	●●●●●
Slijtage	●●●○○
Corrosiebestendigheid	●●●●●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Type	Bokwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	160 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	128 mm
Totale breedte	85 mm
Totaal gewicht	0,6 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Roestvrij staal

WIEL

Tread hardness	zacht
Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers Afgedicht
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	34 mm
Breedte wielkern	34 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	63 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	100 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	77 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	60 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8478UFX100P62


EAN 4031582339390

Bestelnummer 00035116

Producttekeningen







© Copyright 2026 TENTE International GmbH