

NOVATECH

ITP150X50-Ø20-SH80A CONVEX

EAN 4031582329513



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała | Aluminium |
| | wypukły |
| Materiał bieżni | Poliuretan, Odlewane |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Ośłony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 150 mm |
| Szerokość Bieżnia | 50 mm |
| Średnica otworu Oś | 20 mm |
| Długość piasty | 60 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 80 Shore A |

WYDAJNOŚĆ

| | |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu | Novatech |
| Typ | Koło |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 500 kg |
| Nośność przy 6 km/h | 400 kg |
| Nośność statyczne | 1000 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |

RYSUNKI TECHNICZNE

