

STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582310863

Numărul de comandă 00074435



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●●

Rezistență la coroziune ●●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Stylea
Tip de carcasă	Rola pivotantă
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	50 kg
Capacitate de încărcare statică	100 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	68 mm
Lățime totală	43 mm
Greutate totală	0,127 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Benză de rulare	Negru grafit (RAL9011)
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	65 mm
Benză de rulare	8 mm
Diametrul găurii Axă	0 mm
Lungime butuc	0 mm
Lățimea corpului	8 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	65 Răul D

FURCA

Material	Poliamidă
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Culoare	Negru grafit (RAL9011)
Offset	25 mm
Raza de pivotare	53 mm
Interferență pivotantă	106 mm
Diametru cupolă	23 mm

RACORD

Tip ajustare	Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă	11 mm
Lungime Tijă	20 mm

STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582310863

Numărul de comandă 00074435



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

