TERMÉKINFORMÁCIÓK

MONO

A025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●○○
Kopás	●●●○○
Korrozióálló képesség	●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Mono
Ház típusa	Kerékfékes görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	30 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	60 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,78 kg

VÁZ

A ház anyaga	Polipropilén
Villa alakja	Zárt
Forgócsapágy	Csap, forgatható
Szín	Világosszürke (RAL7035)
Ellensúlyoz	25 mm
Körbeforgás	143,6 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágy	Siklócsapágy távtartóval
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	18 mm
A futófelület keménysége (A)	85 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MONO

A025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH