

AGILA

2478UAP050P41-55

EAN 4031582404326



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Type	Roulette fixe
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	69 mm
Largeur totale	35 mm
Poids global	0.11 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Galbé
Couleur de la chape	Zingué bleu
Diamètre du dôme	27 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	19 mm
Largeur du corps	19 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

RACCORD

Type de raccord	Plaque carrée
Longueur de plaque	55 mm
Largeur de plaque	55 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	38.5 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	44 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	38.5 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	44 mm
Diamètre du trou de la plaque	6.3 mm

AGILA

2478UAP050P41-55

EAN 4031582404326

Numéro de commande 00039979
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

