

# OMIKRON

9250STP250P65

EAN 4031582314038  
订单号 00830227



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Omikron        |
| 外壳类型       | 万向脚轮           |
| 标准         | EN12533 - 重载脚轮 |
| 4 公里/小时的载重 | 2640 kg        |
| 6 公里/小时的载重 | 2200 kg        |
| 静态载重       | 5280 kg        |
| 温度范围 (最低)  | -20 ° C        |
| 温度范围 (最大)  | 60 ° C         |
| 总高         | 325 mm         |
| 总重量        | 33.626 kg      |

## 轮子

|          |          |
|----------|----------|
| 轮体材料     | 钢板, 重型   |
| 胎面材料     | 聚氨酯, 铸造的 |
| 轴承       | 精密滚珠轴承   |
| 侧盖       | 带螺纹防护装置  |
| 直径       | 250 mm   |
| 胎面宽度     | 100 mm   |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A   |

## 支架

|      |            |
|------|------------|
| 材料   | 铸铁或锻铁, 重   |
| 支架形状 | 直型         |
| 旋转轴承 | 深槽滚珠推力滚柱轴承 |
| 偏移量  | 75 mm      |
| 旋转半径 | 200 mm     |
| 转向干涉 | 400 mm     |

## 固定件

|            |        |
|------------|--------|
| 固定件类型      | 矩形板    |
| 上板长        | 200 mm |
| 上板宽        | 160 mm |
| 上板孔长度 (最大) | 160 mm |
| 上板孔宽度 (最大) | 120 mm |
| 上板孔直径      | 15 mm  |

