

STYLEA

5925XOI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582344233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту | Stylea |
| Тип | Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса |
| Стандартний | EN12528 — Меблеві колісні опори |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 50 kg |
| Електропровідність | ✓ |
| Статичний Вантажопідйомність | 100 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
| Загальна висота | 91,5 mm |
| Загальна ширина | 46 mm |

КОЛЕСО

| | |
|---------------------|--|
| Матеріал тіла | Поліамід , електричний струмопровід |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Вісь | Згинання |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 65 mm |
| Протектор | 7 mm |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Матеріал | Поліамід |
| Виля Форма | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол | Стрижень, обертання |
| Радіус повороту | 77 mm |
| Поворотне з'єднання | 154 mm |
| Діаметр ковпачка | 23 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Тип налаштування | Глухий отвір для з'єднання B10 |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 11 mm |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

STYLEA

5925XOI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582344233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ



Deutscher
Konstruktor
Club



Нагорода
Interzum



IF Дизайн
Award