

AGILA

2470UAP125R07-Ø21,5-24

EAN 4031582325669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	163 mm
Kopējais svars	0,87 kg

KRONŠTEINIS

Mājojklā materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plaša
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	41 mm
Pagrieziena rādiuss	103,5 mm
Grozāms savienojums	207 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Protektora cietība (D)	40 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Sintētiskais paplašinātājs, apaļš
Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)	21,5 mm
Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais)	24 mm
Ieteikums	Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.

AGILA

2470UAP125R07-Ø21,5-24

EAN 4031582325669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

