

# AGILA

2478DIK050P41-55

EAN 4031582030037

Номер замовлення 00003897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●○

Атритація ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila
Тип	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна висота	69 mm
Загальна ширина	35 mm
Загальна вага	0,157 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь аркуша
Матеріал протектору	Лита гума, без маркування
Носіння	Конічний кульковий підшипник
Колір Колесо	Пасивований блакитним
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	50 mm
Протектор	19 mm
Ширина тіла	19 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Широка
Колір	Пасивований блакитним
Діаметр ковпачка	27 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Квадратний планшет
Довжина пластини	55 mm
Ширина тарілки	55 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	38,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	44 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	38,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	44 mm
Діаметр отвору планшета	6,3 mm

# AGILA

2478DIK050P41-55

EAN 4031582030037

Номер замовлення 00003897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

