

# DURATECH

TOP082x88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ● ●
Шум движения	● ● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ● ●
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech
Тип	Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч	900 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	1800 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	0,55 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, тяжелый
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	82 mm
Ширина Протектор	88 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	90 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D
Тип подшипника	6204ZV

# DURATECH

TOP082x88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Номер заказа 00804433  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

