

NOVATECH

ETP 085x115-Ø30 HL115

EAN 4031582330380



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	850 kg
Capacité de charge à 6 km/h	680 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1700 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1,52 kg

ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	85 mm
Largeur du bandage	115 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Longueur de moyeu	115 mm
Largeur du corps de roue	115 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D
Type de roulement	6006

NOVATECH

ETP 085x115-Ø30 HL115

EAN 4031582330380

Numéro de commande 00839737
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

