

AGILA TWIN

2977PIO075P50

EAN 4031582362312



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila twin
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	80 kg
Statiskā kravnesība	160 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	102 mm
Kopējais svars	0,697 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gultnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	75 mm
Protektora platums	25 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacikstes
Ofsets	31,4 mm
Pagrieziena rādiuss	99 mm
Grozāms savienojums	198 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	77 mm
Plāksnes platums	67 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	56 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	61,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	46,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	51,5 mm
Plāksnes atveres diametrs	8,5 mm

AGILA TWIN

2977PIO075P50

EAN 4031582362312



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

