

# AGILA

2470PIO075R07-Ø27-30

EAN 4031582371307



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту                     | Agila                      |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора   |
| Стандартний                        | EN12530 — Катори пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 60 kg                      |
| Статичний Вантажопідйомність       | 120 kg                     |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                     |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                      |
| Загальна висота                    | 103 mm                     |

## КОЛЕСО

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен              |
| Матеріал протектору     | Лита гума, без маркування |
| Носіння                 | Підшипник ковзання        |
| Захист різьби           | Без різьби                |
| Діаметр                 | 75 mm                     |
| Протектор               | 25 mm                     |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A           |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма          | Широка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони      |
| Офсет (Зсув)        | 24 mm                   |
| Радіус повороту     | 61,5 mm                 |
| Поворотне з'єднання | 123 mm                  |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Тип налаштування                    | Синтетичний експандер, круглий                                   |
| Розширювальний фітинг (мінімум)     | 27 mm  |
| Розширювальний фітинг (максимальне) | 30 mm  |
| Підказка                            | Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки. |

# AGILA

2470PIO075R07-Ø27-30

EAN 4031582371307



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

