

ELASTECH

SEP400X80-Ø40 HL80 TFR

EAN 4031582394412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier, forte charge
Bandage	Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	400 mm
Largeur du bandage	80 mm
Diamètre de l'alésage	40 mm
Longueur de moyeu	80 mm
Dureté du bandage (A)	70 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	1440 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1200 kg
Capacité de charge statique	2880 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	13,568 kg

ELASTECH

SEP400X80-Ø40 HL80 TFR

EAN 4031582394412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

