

# OMIKRON

9258STP400P66

EAN 4031582314144

Номер на поръчката 00830235



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Omikron
Тип корпус	Фиксиран Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	3840 kg
Товароносимост при 6 км/ч	3200 kg
Статичен Товароносимост	7680 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	470 mm
Общо тегло	46,95 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Листова стомана, тежка
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	400 mm
Ширина на Резба	100 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A

## ВИЛКА

Материал	Чугун или ковано желязо, тежко
Форма Вилица	Прав

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	250 mm
Ширина на плаката	200 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	210 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	160 mm
Диаметър на отвора на плаката	17 mm

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

