

COMPACTA

2198UOI030P60-45x20

EAN 4031582030068

Numéro de commande 00031434



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Capacité de charge à 3 km/h	30 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	60 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	34 mm
Largeur totale	20 mm
Poids	0.03 kg

CHAPE

Diamètre du dôme	20 mm
------------------	-------

ROUE

Diamètre	30 mm
Largeur du bandage	15 mm
Largeur du corps de roue	15 mm

RACCORD

Longueur de la platine	45 mm
Largeur de la platine	20 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	35 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	35 mm
Diamètre des trous de la platine	5.5 mm

COMPACTA

2198UOI030P60-45x20

EAN 4031582030068

Numéro de commande 00021134

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

