

NOVATECH

ITP 125x50-Ø20 HL60 cv

EAN 4031582330458



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	500 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	400 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	1000 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0.84 kg

ARO

Tread profile	convexo
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Amarillo miel (RAL1005)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	60 mm
Anchura del cuerpo	50 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D

NOVATECH


ITP 125x50-Ø20 HL60 cv

EAN 4031582330458

Número de pedido 00803844
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




NOVATECH

ITP 125x50-020 HL60 cv

EAN 4031582330153

Número de pedido 00803844



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.