

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	○ ○ ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	○ ○ ○ ○ ○
Atriție	○ ○ ○ ○ ○
Rezistență la coroziune	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Footmaster
Tip	Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h	550 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	550 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	90 °C
Înălțime totală	102 mm
Lățime totală	86 mm
Greutate totală	1,1 kg

FURCA

Culoare	Alb
Offset	46 mm
Raza de pivotare	77,5 mm
Interferență pivotantă	155 mm
Diametru cupolă	86 mm

ROATĂ

Lagăr	Rulment cu role, umezit
Roată	Negru
Diametru	63 mm
Benză de rulare	30 mm
Lățimea corpului	30 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236

Numărul de comandă 00062142

Desene ale produsului



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

