

MAXTECH

PNR260X82-Ø20 HL74 YELLOW

EAN 4031582438185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
------------------------	-----------

Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
--------------------	-----------

Usure	● ● ● ○ ○
-------	-----------

Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○
---------------------------	-----------

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
----------------	---------

Type de boîtier	Roue
-----------------	------

Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
-----------------------------	-------

Capacité de charge statique	150 kg
-----------------------------	--------

Poids	1,95 kg
-------	---------

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
---------------	---------------

Bandage	Mousse de polyuréthane
---------	------------------------

Roulement	Roulements rouleaux
-----------	---------------------

Pare-fils	Sans pare-fils
-----------	----------------

Diamètre	260 mm
----------	--------

Largeur du bandage	82 mm
--------------------	-------

Diamètre de l'alésage	20 mm
-----------------------	-------

Longueur de moyeu	74 mm
-------------------	-------

MAXTECH

PNR260X82-Ø20 HL74 YELLOW

EAN 4031582438185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

