

LUMINA

A520POI050L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317312
Bestelnummer 00073005

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	56 mm
Totale breedte	54 mm
Totaal gewicht	0,054 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Loopvlak	Grafietzwart (RAL9011)
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	7 mm
Breedte wielkern	7 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Polypropyleen
Vork Vorm	Dubbele Wiel Behuizing, gesloten, met koepel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Offset	20 mm
Zwenk radius	52 mm
Draaicirkel	104 mm

FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	8 mm

LUMINA

A520POI050L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317312
Bestelnummer 00073005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

