

AVIANA

5976UAE075P54 LIGHT 7001 BK+WASHER

EAN 4031582396638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●●●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Aviana
Tipo	Ruota girevole con freno totale centralizzato
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	100 kg
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	102 mm
Larghezza complessiva	69 mm
Peso complessivo	0,374 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetto a coni di sfere, Inossidabile
Colore Ruota	Grigio ardesia (RAL7015)
Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	25 mm
Larghezza corpo	25 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Grigio argento (RAL7001)
Disassamento	28 mm
Raggio di piroettamento	68,5 mm
Ingombro di piroettamento	137 mm
Diametro cuffia superiore	54 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare con elementi freno
Lunghezza della piastra	70 mm
Larghezza della piastra	55 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	51 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	41 mm
Larghezza foro piastra (minima)	51 mm
Larghezza foro piastra (massima)	57 mm
Diametro del foro della piastra	5,5 mm



Premio Red Dot Design



Premio tedesco per il Design

AVIANA





5976UAE075P54 LIGHT 7001 BK+WASHER

EAN 4031582396638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI



Premio Red Dot Design



Premio tedesco per il Design