

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-F-NYN

EAN 4031582413229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Buka u pokretu         | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Ishrana                | ○ ○ ○ ○ ○ |
| otpornost na rdju      | ○ ○ ○ ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Naziv proizvoda                | Footmaster      |
| Tip                            | Okretanje Tocak |
| Nosivost na 3 km/h             | 550 kg          |
| Nosivost na 4 km/h             | 550 kg          |
| Električni provod              | no              |
| nerdjajući                     | no              |
| Statički Nosivost              | 550 kg          |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C          |
| Opseg temperature (maksimalni) | 90 °C           |
| Sveukupna visina               | 102 mm          |
| Ukupna širina                  | 86 mm           |
| Ukupna težina                  | 2 kg            |

## KUCISTE

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Boja            | Beli    |
| ofset           | 46 mm   |
| okretni radijus | 77.5 mm |
| Otpor okretanju | 155 mm  |
| Prečnik kupole  | 86 mm   |

## TOCAK

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Nošenje       | kotrljajući lezaj, navlažen |
| Boja Tocak    | Crna                        |
| Prečnik       | 63 mm                       |
| Širina omotac | 30 mm                       |
| Širina tela   | 30 mm                       |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Dužina ploče                     | 90 mm |
| Širina ploče                     | 90 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 70 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 70 mm |
| Prečnik otvora ploče             | 9 mm  |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-F-NYN

EAN 4031582413229

Broj porudžbine 00062069  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

