

## AGILA

2477PJO125R07-Ø21,5-24

EAN 4031582326468



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Agila                           |
| Tip                            | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja       |
| Nosivost na 3 km/h             | 100 kg                          |
| Električni provod              | no                              |
| nerdjajuci                     | no                              |
| Statički Nosivost              | 200 kg                          |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                          |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C                           |
| Sveukupna visina               | 163 mm                          |
| Ukupna težina                  | 0.93 kg                         |

## KUCISTE

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska    | siroko                |
| okretni lezaj     | Dve lopte             |
| Boja              | plavo cinkovano       |
| ofset             | 41 mm                 |
| okretni radijus   | 131 mm                |
| Otpor okretanju   | 262 mm                |

## TOCAK

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen        |
| materijal omotaca          | Termoplastična guma |
| Nošenje                    | klizni lezaj        |
| stitnici omotaca           | Bez stražara        |
| Prečnik                    | 125 mm              |
| Širina omotac              | 32 mm               |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A           |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tip uklapanja                        | Sintetički proširivač, okrugli                                     |
| ekspandirajući nastavak (Minimalno)  | 21.5 mm                                                            |
| ekspandirajući nastavak (maksimalno) | 24 mm                                                              |
| Savet                                | Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. |

# AGILA

2477PJO125R07-Ø21,5-24

EAN 4031582326468



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

