ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

ALPHA

3499UFP160P67 Q2-13

EAN 4031582381139



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●●●
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha
Тип	Персонализирано решение
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	300 kg
Товароносимост при 6 км/ч	200 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	200 mm

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, тежък
Форма Вилица	Обхват
Цвят	Синьо покритие

КОЛЕЛО

Tread hardness	мек
Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Ос	Завинтен с гайка
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	160 mm
Ширина на Резба	46 mm
Твърдост на Резба (A)	64 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Пластина с централно заключване
Дължина на плаката	137 mm
Ширина на плаката	115 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3499UFP160P67 Q2-13


EAN 4031582381139


TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта









© Copyright 2026 TENTE International GmbH