DURATECH

MOP 200x50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

Numéro de commande 00801262



ROUE

Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	35 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Type de roulement	6307

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●○○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	3360 kg
Capacité de charge à 6 km/h	2800 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	5600 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	2.58 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 200x50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

Numéro de commande 00801262

Dessins du produit



DURATECH

MOP 200x50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

Numéro de commande 00801262

