

MONTAGEPLAAT

P11-40X25 / 8

EAN 4031582320206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Corrosieweerstand



KERNKENMERKEN

Productnaam	Montageplaat
Type	Accessoire
Draagvermogen bij 3 km/u	40 kg
Statisch Draagvermogen	80 kg
Totale hoogte	8 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met L-vormige plaat
Lengte plaat	40 mm
Breedte plaat	25 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	32 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	32 mm
Diameter bevestigingsgat	4 mm