PRODUKTINFORMATION

COMPACTA

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Compacta
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	10 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	20 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	36 mm
Samlet bredde	24 mm
Samlet vægt	0,03 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, let
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med enkelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	9 mm
Udfaldsradius	21,5 mm
Udfaldsdiameter	43 mm
Dome-diameter	24,5 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	25 mm
Hjulbane bredde	12 mm
Fælgbredde	12 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	35 mm
Pladebredde	30 mm
Længde på pladehul (maksimum)	23 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	28 mm
Pladehullets diameter	4,2 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

COMPACTA

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658

Bestillingsnummer 00032081

Product Drawings



