

FORMA

6941UFP150R05-28 WHITE

EAN 4031582476507



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Forma
Тип	Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку
Обвантажопідйомність 3 км/год	135 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-18 °C
Діапазон температур (максимальний)	120 °C
Загальна висота	205 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
	м'який
Матеріал протектору	Еластична шина, без маркування, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	150 mm
Протектор	18 mm
Твердість Протектор (A)	60 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Цинк-д'є-лиття / Алюміній
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Офсет (Зсув)	57 mm
Радіус повороту	137 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Тверда Стрижень
Діаметр Болт	28 mm
Довжина Болт	40 mm

FORMA

6941UFP150R05-28 WHITE

EAN 4031582476507



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

