

LEVINA STAINLESS

5387UAC150P30-11 7001/3000

EAN 4031582364453



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ● ●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Levina stainless
Tip	Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Da
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	190 mm
Lățime totală	59 mm
Greutate totală	0,77 kg

FURCA

Materialul de construcție	Poliamidă
Formă Furcă	Subțire
Rulment pivotant	Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Culoare	Gri argintiu (RAL7001)
Offset	38 mm
Raza de pivotare	113 mm
Interferență pivotantă	226 mm
Diametru cupolă	59 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	150 mm
Benză de rulare	32 mm
Lățimea corpului	32 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	11 mm

Premiul
Universal
DesignDesigner
Deutscher

LEVINA STAINLESS

5387UAC150P30-11 7001/3000

EAN 4031582364453

Numărul de comandă 00038684

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

