



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Kappa
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h	2400 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	2000 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	4800 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	355 mm
Pes total	18,34 kg

SUPORT

Material d'habitatge	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Lubrication nipple	1

RODA

Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	300 mm
Banda de rodadura ample	80 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	200 mm
Placa ampla	160 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	160 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	120 mm
Placa de diàmetre	15 mm

Product Drawings

